

FS7 EvaKit



Flow Demo Board mit FS7-Sensor: Auswerteelektronik für anemometrische (thermische) Strömungssensoren

Ideal zum Testen von FS7-Sensoren in Ihrer Anwendung.

Product Name: Flow Eval Board FS/OOL + FS7 gas sensor

Measured medium: Gasströmung

Operating temperature range: -40 °C bis +85 °C (Modul)

Flow range: 0 m/s bis 50 m/s

Connection type: PCB Anschluss

Supply voltage: 5V DC +/-5%

Output signal: 0 V bis 10 V analog

Housing: 45 x 25 mm

Product Old code: 160.00023

Product code: 104018

Product details

FS7 EvaKit > Details

The online shop

| Quantity (pieces) | Price (per piece) |
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|

| | |
|-----|------------|
| 1-5 | CHF 128.75 |
|-----|------------|

Lager: **4**